

# OptiActive® Freeform® - Plast

Popis jednoohniskové individuální čočky



## UPOZORNĚNÍ:

\* K dispozici SHAMIR objednávkový formulář.

\* Max. PRISMA je 4.00.

\* V případě cyl. nad 4.00 konzultujte možnost výroby s naší zákaznickou linkou.

## OptiActive® Freeform® - Plast

- esteticky dokonalá výrobní jednoohnisková čočka vyráběná Freeform technologií
- optimalizovaná asférická zadní plocha s ohledem na individuální korekci zákazníka a parametry obruby
- velmi plochá čočka díky použité freeform technologii
- maximální účinná optická plocha docílená kompenzací sférické aberace
- individuální design pro každou sférocylindrickou hodnotu s optickou přesností na 0.01 dpt.

Dostupné povrchové úpravy pro produkt  
OptiActive® Freeform® - Plast

PLAST

EXCELENT

## Jak objednávat:

- Uveďte hodnoty pro standardní jednoohniskové čočky (v dpt.).
- Uveďte monokulárně změřené PD a montážní výšku, data obruby: A, B, DBL, tvar očnice.
- Uveďte panoramický úhel, inklinanční úhel, VD (případně je možno nahradit standardizovanými hodnotami).